

ANGELCARE® Monitorok összehasonlítása

WWW.MINIMANO.HU

Termék kódja	AC300	AC301R	AC420	AC401
Termékfunkció	Légzésfigyelő	Légzésfigyelő és/ vagy Bébiőrző	Bébiőrző	Légzésfigyelő és/vagy Bébiőrző
Üzem módok	Légzésfigyelő	- Légzésfigyelő - Légzésfigyelő és bébiőrző - Légzésfigyelő és bébiőrző „tic” * hanggal - Bébiőrző	- Bébiőrző	- Légzésfigyelő - Légzésfigyelő és bébiőrző - Légzésfigyelő és bébiőrző „tic” * hanggal - Bébiőrző
Készülék vezérlése, beállítása	monitoron	a gyermeknél, és a szülőnél, kapcsolókkal	mindkét egységgel, menü- rendszerben, digitális kijelzőn, utána csak szülőnél	a szülőnél, menürendszerben, digitális kijelzőn
Szenzorpadok száma	2	2	-	2
Működés	elem (2 db 1,5V AA)	mindkét egység adapter, + szülői akku (tartozék), gyermek (elem) ***	mindkét egység adapter, + szülői akku (tartozék), gyermek (elem) ***	mindkét egység adapter, + szülői akku (tartozék), gyermek (elem) ***
Alacsony elemfeszültség kijelzés	led	led + hang – szülői e. led – gyermekőrző, e.	dig.kijelző + hang – szülői egységnél led-gyermek.e-nél	dig.kijelző + hang – szülői.egységnél led.- gyermek.e.-nél
Szenzorpadok elhelyezése	matrac alatt	matrac alatt	-	matrac alatt
Érzékelés	teljes matracfelület	teljes matracfelület	-	teljes matracfelület
Maximális matrac- vastagság	12 cm	12 cm	-	12 cm
Mozgás- érzékelés szabályoz- hatósága	5 fokozat + / - 2,5, manuális gyermekőrző- egységen	5 fokozat + / - 2,5, manuális gyermekőrző- egységen	-	5 fokozat + / - 2,5, digitális gyermekőrző- egységen
Légzésfigyelés	„leden” vagy plussz „tic” hanggal a gyermeknél	„leden” vagy plussz „tic” hanggal a gyermeknél és a szülőnél	-	„leden” vagy plussz „tic” hanggal a gyermeknél és a szülőnél, plussz szülőnél digitális kijelzés
Riasztás	15 mp után előjelzés 20 mp után riasztás	15 mp után előjelzés 20 mp után riasztás	-	15 mp után előjelzés 20 mp után riasztás
Riasztás	csak a gyermeknél	gyermeknél és a szülőnél is	-	gyermeknél és a szülőnél is
Riasztás átvitel	-	digitális, 2,4 GHz	-	digitális, 2,4 GHz
Riasztás típusa	akusztikus + ledes	akusztikus + ledes	-	akusztikus + ledes + digitális kijelzés (szülői.e-en) +rezgés
Riasztás meg- hosszabbított kijelzése	igen (1 percig)	igen (1 percig)	-	-

Éjszakai fény	-	igen, gyermeknél csak valamelyik üzemmód funkcióban	-	igen, gyermeknél kikapcsolt egység esetén is
Szobahőmérő	-	igen, gyermeknél mér, és mutat	igen, gyermeknél mér, szülőnél mutat	igen, gyermeknél mér, szülőnél mutat
Szobahőmérő riasztás	-	-	-	gyermeknél méri, szülőnél akusztikus és vizuális riasztás, beállított túl alacsony, vagy túl magas hőmérséklet elérésekor
Bébiórzó (hangátvitel funkció)	-	igen, 2,4 GHz	igen, 864 MHz **	igen, 864 MHz **
Digitálisan kódolt	-	igen	igen	igen
Kijelzés	-	ledes	színes digitális LCD	színes digitális LCD
Hatótávolság ***	-	70m – max. 150 m	150m–max. 250m	150m–max. 250m
Csatorszám	-	3	8	8
Hangerő (kijelzése)	-	állítható, ledes kijelzés a szülőnél	állítható, digitális kijelzés a szülőnél	szülőnél állítható, digitális kijelzés a szülőnél
Mikrofon-érzékenység	-	fix	állítható hangérzékenység a gyermeknél (4 szint) a	szülőnél állítható a gyermeke, hangérzékenysége (4 szint) a
Hangátvitel	-	hangérzékelésre bekapcsoló	állandó, vagy hangérzékelésre bekapcsoló	állandó, vagy hangérzékelésre bekapcsoló
Hatótávolság-jelző	-	igen, a készülék bekapcsoláskor aktiválni kell mindig	igen, a készülék bekapcsoláskor a gyerek.e-en kell bekapcsolni, a szülői egységen látható	igen, egyszer kell beállítani a szülői.e-en
Hangerő kijelzés	-	-	hangszintet jelző ikon	hangszintet jelző ikon
Hatótávolság-jelzés	-	vizuális, ledes + riasztó hang	kijelző ikon + riasztó hang a szülőnél	kijelző ikon + riasztó hang a szülőnél
Hangerő	-	manuális hangerő szabályozás	5 szintű hangerő szabályozás	5 szintű hangerő szabályozás a szülőnél
Tartozék	-	szülői-egység nélkül övcsipesz	szülői-egység nélkül övcsipesz, dokkoló töltő	szülői-egység nélkül övcsipesz, dokkoló töltő

*>„tic”(légzést jelző kattogó hang)

** jelátviteltől (2,4GHZ, hőmérő, riasztások) elkülönülő hangátvitel

*** a maximális hatótávolság nyílt terepen mért, árnyékolásmentes környezetben

a a szülő beállíthatja, hogy mennyire erős, vagy gyenge hangok esetén kapcsoljon be a készülék

xxx áramkimaradás esetén automatikusan átvált elem funkcióra, tartós elemes üzemmód esetén a gyermekórzó-egység működési időtartama korlátozott

WWW.MINIMANO.HU